



# LEVAC C96



## DATI TECNICI

<b>Carrozzeria:</b>	Acciaio inox
<b>Pompa a vuoto:</b>	106 m <sup>3</sup> /h
<b>Tensione di rete:</b>	400V/3Ph+PE/ 50-60Hz
<b>Dimensione:</b>	1100x810x1070h mm
<b>Camera a vuoto:</b>	980x585x230h mm
<b>Peso:</b>	250 kg
<b>Larghezza max. busta:</b>	Variabile
<b>Potenza max. assorbita:</b>	2200-3500 W

## DOTAZIONI DI SERIE

Sensore di vuoto assoluto  
H2out, ciclo deumidificazione pompa  
Doppia barra saldante

## SU RICHIESTA

Gas inerte

**FRIULMED** s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia


Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325


CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it

# LEVAC C96



On request



On request



## TECHNICAL DATA

<b>Bodywork:</b>	Stainless steel
<b>Vacuum pump:</b>	106 m <sup>3</sup> /h
<b>Power grid voltage:</b>	400V/3Ph+PE/ 50-60Hz
<b>Dimensions:</b>	1100x810x1070h mm
<b>Vacuum chamber:</b>	980x585x230h mm
<b>Weight:</b>	250 kg
<b>Max. bag width:</b>	Variable
<b>Max. power absorption:</b>	2200-3500 W

## STANDARD EQUIPMENT

Vacuum sensor

H2out, pump dehumidification program

Double sealing bar

## ON REQUEST

Inert gas inlet

**FRIULMED** s.r.l. unipersonale

Sede legale: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Sede Amm.va / Magazzino: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia



Telefono: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it

# LEVAC C96



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>Châssis:</b>	Acier Inox
<b>Pompe à vide:</b>	106 m <sup>3</sup> /h
<b>Tension:</b>	400V/3Ph+PE/ 50-60Hz
<b>Dimensions:</b>	1100x810x1070h mm
<b>Chambre à vide:</b>	980x585x230h mm
<b>Poids:</b>	250 kg
<b>Largeur max du sachet:</b>	Variable
<b>Consommation d'énergie:</b>	2200-3500 W

## DE SÉRIE

Capteur de vide absolu

H2out, cycle déshumidification pompe

Double Barre de soudure

## SUR DEMANDE

Gaz inerte

**FRIULMED** s.r.l. unipersonale

Siège légal: Viale San Marco, 14 - 34074 Monfalcone (GO) - Italia

Siège administratif/ entrepôt: Via dell'Artigianato 26/a - 30024

Musile di Piave (VE) - Italia

Téléphone: +39.0481.412025 / +39.0421.560942

Fax: +39.0421.456325

CF e P.IVA: IT00448700310

www.friulmed.it - info@friulmed.it - PEC: friulmed@legalmail.it